



Nota tecnica maniglia a staffa con funzione di commutazione elettrica



Tipo	K1527	
Pulsante, LED (1 Normalmente aperto + 1 normalmente chiuso)		
Pulsante	24 V AC/DC max. 1 A	
LED Tensione d'esercizio	24 V DC	
Tipo di collegamento	8 poli / M12x1	
Occupazione connettori (Vista lato connettore)		1) bianco (WH) 2) marrone (BN) 3) verde (GN) 4) giallo (YE) 5) grigio (GY) 6) rosa (PK) 7) blu (BU) 8) rosso (RD)
Apertura per il montaggio	