

Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:

Superficie non trattata.

Nota:

Grazie alla coppia costante e stabile, le cerniere permettono un posizionamento dello sportello a piacere con qualsiasi angolazione.



Angolo di apertura 270°.

Accessori:

Cerniere in acciaio inox K1517

Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata

Disegni



Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata

Sintesi articoli

Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata

N. ordine	Forma	A	A1	B	B1	D	D1	S	Max. coppia Nm
K1518.55853	A	55	38	85	48	6,3	12	2	3
K1518.55855	A	55	38	85	48	6,3	16	2	5
K1518.65858	A	65	50	85	48	6,3	18	3	8
K1518.551154	B	55	38	115	45	6,3	12	2	4,5