

Cerniere in acciaio inox, regolabili

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4401.

Nota:

Cerniere per porte interne.

Le cerniere possono essere utilizzate sia a destra che a sinistra.

I punti segnano il centro della corsa di regolazione "L" per facilitare il montaggio.

Le tolleranze di fabbricazione e le fessure delle porte possono così essere compensate e riadattate orizzontalmente e verticalmente.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.


I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.

Accessori:

Viti a testa cilindrica 6912 (M6) K1160.

Disegni



Cerniere in acciaio inox, regolabili

Sintesi articoli

Cerniere in acciaio inox, regolabili

N. ordine	Tipo di stampo	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	S	H	Corsa L max.	Angolo di apertura	F1 N	F2 N
K1900.07382121	-	76	21	21	38	38	7	10	60	34	8	15	4	180°	9000	1000