


Staffa di serraggio

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

temprato e brunito.

Nota:

Queste maneggevoli ganasce, grazie alla loro costruzione bassa, si prestano alla lavorazione di pezzi dalle dimensioni più comuni. Le ganasce temprate, grazie all'effetto cuneo, si stringono contemporaneamente in avanti e verso il basso.


Le forze di serraggio F e F_1 vengono raggiunte con una progettazione ottimale e sfruttando la coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio.

La consegna avviene a coppie.

Fornitura:

- 2x Ganasce a basso profilo.
- 4x Vite di fissaggio DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Dado per cave a T DIN 508.
- 2x Cacciavite esagonale ISO 2936.

Disegni



Sintesi articoli

Staffa di serraggio

N. ordine	Larghezza cava	L	L1	L2	L3	B	B1	H	H1	D	F kN	F1 kN	Coppia di serraggio Nm	Tipo di imballaggio
K1229.122	12	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M10	16	0,6	15	1 pz = 1 coppia
K1229.142	14	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M12	22	0,9	18	1 pz = 1 coppia
K1229.162	16	80	39	26	3	47	40	20	2,5	M12	22	0,9	18	1 pz = 1 coppia
K1229.1612	16	100	46	34	4	60	50	25	3	M14	32	1,2	25	1 pz = 1 coppia
K1229.182	18	100	46	34	4	60	50	25	3	M16	36	1,4	36	1 pz = 1 coppia
K1229.202	20	100	46	34	4	60	50	25	3	M16	36	1,4	36	1 pz = 1 coppia
K1229.222	22	140	65	50	5	95	78	30	4	M20	36	1,4	45	1 pz = 1 coppia
K1229.242	24	140	65	50	5	95	78	30	4	M20	36	1,4	45	1 pz = 1 coppia
K1229.282	28	140	65	50	5	95	78	30	4	M24	40	1,6	55	1 pz = 1 coppia

