Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione:
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.

Nota:
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).

Accessori:
Viti a testa cilindrica con esagono incassato K1160, testa bassa DIN 6912.

Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento

Disegni



© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole

Disegni

DIN 6885-1



Sintesi articoli

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole

N. ordine	Versione 1	Versione 2	Materiale componenti	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
K0266.1108	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0266.1110	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0266.1210	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0266.1212	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0266.1312	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0266.1314	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0266.11086	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0266.11106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0266.12106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0266.12126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0266.13126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0266.13146	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0266.01108	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0266.01110	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0266.01210	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0266.01212	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0266.01312	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0266.01314	foro calibrato	senza foro trasversale	acciaio inox	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0266.011086	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0266.011106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0266.012106	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0266.012126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0266.013126	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0266.013146	foro calibrato	con foro trasversale	acciaio inox	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0266.110802	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
K0266.111003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
K0266.121003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	100	29	10	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
K0266.121204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
K0266.131204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
K0266.131405	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
K0266.1108026	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	2	-	9
K0266.1110036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	3	-	11,4
K0266.1210036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	3	-	11,4
K0266.1212046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	4	-	13,8
K0266.1312046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	4	-	13,8
K0266.1314056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	5	-	16,3
K0266.0110802	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
K0266.0111003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
K0266.0121003	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	100	29	10	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
K0266.0121204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
K0266.0131204	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
K0266.0131405	foro calibrato con cava	senza foro trasversale	acciaio inox	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
K0266.01108026	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	2	-	9
K0266.01110036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	3	-	11,4

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	Materiale componenti	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
K0266.01210036	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	3	-	11,4
K0266.01212046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	4	-	13,8
K0266.01312046	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	4	-	13,8
K0266.01314056	foro calibrato con cava	con foro trasversale	acciaio inox	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	5	-	16,3
K0266.2108	quadro incassato	senza foro trasversale	acciaio	80	24	-	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	8	-
K0266.2110	quadro incassato	senza foro trasversale	acciaio	80	24	-	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	10	-
K0266.2210	quadro incassato	senza foro trasversale	acciaio	100	29	-	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	10	-
K0266.2212	quadro incassato	senza foro trasversale	acciaio	100	29	-	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	12	-
K0266.2312	quadro incassato	senza foro trasversale	acciaio	125	36	-	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	12	-
K0266.2314	quadro incassato	senza foro trasversale	acciaio	125	36	-	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	14	-
K0266.21086	quadro incassato	con foro trasversale	acciaio	80	24	-	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	8	-
K0266.21106	quadro incassato	con foro trasversale	acciaio	80	24	-	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	10	-
K0266.22106	quadro incassato	con foro trasversale	acciaio	100	29	-	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	10	-
K0266.22126	quadro incassato	con foro trasversale	acciaio	100	29	-	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	12	-
K0266.23126	quadro incassato	con foro trasversale	acciaio	125	36	-	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	12	-
K0266.23146	quadro incassato	con foro trasversale	acciaio	125	36	-	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	14	-

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG