

Serratura girevole in zinco, con chiave

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado zinco.

Versione:

Alloggiamento e azionamento cromati.
Dado non trattato.

Nota:

Serratura girevole con cilindro inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-assemblata. Il dado è dotato di graffe di bloccaggio. Con copertura cilindro in acciaio inox e protezione antipolvere.

Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.


*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.

Accessori:

Linguette in acciaio, con battuta K2218.
Chiave per serratura girevole K1511.

Serratura girevole in zinco, con chiave

Disegni



Sintesi articoli

Serratura girevole zinco, con chiave

N. ordine	D	H	H2	S max.	SW	Azionamento
K2216.18281	28	18	6,3	8	27	chiavi universali
K2216.18321	32	18	6,3	8	27	chiavi universali