

Linguette in acciaio, con battuta

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

Superficie zincata.

Nota:


*A in mm per lunghezza alloggiamento H=18, H=30 mm e H=50 mm.

Accessori:

Serratura girevole in zinco, con chiave K2216.

Serratura girevole in zinco, con chiave, versione lunga K2217.

Disegni



Sintesi articoli

Linguette in acciaio, con battuta

Sintesi articoli

Linguette acciaio, con battuta

N. ordine	Versione 1	Versione 2	A con H=18	A con H=30	A con H=50	B	B1	L	Adatto per serratura girevole KIPP
K2218.13506	con battuta	a gomito verso l'alto	6	18	38	19	8,1	35	K2216, K2217
K2218.13508	con battuta	a gomito verso l'alto	8	20	40	19	8,1	35	K2216, K2217
K2218.13510	con battuta	a gomito verso l'alto	10	22	42	19	8,1	35	K2216, K2217
K2218.13513	con battuta	a gomito verso l'alto	13	25	45	19	8,1	35	K2216, K2217
K2218.13514	con battuta	a gomito verso l'alto	14	26	46	19	8,1	35	K2216, K2217
K2218.13516	con battuta	a gomito verso l'alto	16	28	48	19	8,1	35	K2216, K2217
K2218.13518	con battuta	dritto	18	30	50	19	8,1	35	K2216, K2217
K2218.13520	con battuta	a gomito in giù	20	32	52	19	8,1	35	K2216, K2217
K2218.13522	con battuta	a gomito in giù	22	34	54	19	8,1	35	K2216, K2217
K2218.13524	con battuta	a gomito in giù	24	36	56	19	8,1	35	K2216, K2217
K2218.13526	con battuta	a gomito in giù	26	38	58	19	8,1	35	K2216, K2217
K2218.13528	con battuta	a gomito in giù	28	40	60	19	8,1	35	K2216, K2217
K2218.14504	con battuta	a gomito verso l'alto	4	16	36	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14506	con battuta	a gomito verso l'alto	6	18	38	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14508	con battuta	a gomito verso l'alto	8	20	40	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14510	con battuta	a gomito verso l'alto	10	22	42	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14513	con battuta	a gomito verso l'alto	13	25	45	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14514	con battuta	a gomito verso l'alto	14	26	46	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14516	con battuta	a gomito verso l'alto	16	28	48	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14518	con battuta	dritto	18	30	50	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14520	con battuta	a gomito in giù	20	32	52	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14522	con battuta	a gomito in giù	22	34	54	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14524	con battuta	a gomito in giù	24	36	56	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14526	con battuta	a gomito in giù	26	38	58	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14528	con battuta	a gomito in giù	28	40	60	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14530	con battuta	a gomito in giù	30	42	62	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14532	con battuta	a gomito in giù	32	44	64	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14534	con battuta	a gomito in giù	34	46	66	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14536	con battuta	a gomito in giù	36	48	68	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14538	con battuta	a gomito in giù	38	50	70	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14540	con battuta	a gomito in giù	40	52	72	19	8,1	45	K2216, K2217
K2218.14542	con battuta	a gomito in giù	42	54	74	19	8,1	45	K2216, K2217