

Impugnature, forma B

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Pomelli in resina termoidurente PF 31.

Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Duroplast nero, finitura lucida

Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.708X35	acciaio	brunito	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.708X50	acciaio	brunito	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.708X65	acciaio	brunito	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.710X50	acciaio	brunito	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.710X65	acciaio	brunito	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.710X80	acciaio	brunito	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.710X100	acciaio	brunito	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.712X65	acciaio	brunito	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.712X80	acciaio	brunito	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.712X100	acciaio	brunito	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.712X125	acciaio	brunito	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.714X80	acciaio	brunito	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.714X100	acciaio	brunito	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.714X125	acciaio	brunito	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.714X160	acciaio	brunito	B	14	M12	35	160	16	85
K0179.2708X35	acciaio	passivate blu	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.2708X50	acciaio	passivate blu	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.2708X65	acciaio	passivate blu	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.2710X50	acciaio	passivate blu	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.2710X65	acciaio	passivate blu	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.2710X80	acciaio	passivate blu	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.2710X100	acciaio	passivate blu	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.2712X65	acciaio	passivate blu	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.2712X80	acciaio	passivate blu	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.2712X100	acciaio	passivate blu	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.2712X125	acciaio	passivate blu	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.2714X80	acciaio	passivate blu	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.2714X100	acciaio	passivate blu	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.2714X125	acciaio	passivate blu	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.2714X160	acciaio	passivate blu	B	14	M12	35	160	16	85
K0179.1708X35	acciaio inox	grezzo	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.1708X50	acciaio inox	grezzo	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.1708X65	acciaio inox	grezzo	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.1710X50	acciaio inox	grezzo	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.1710X65	acciaio inox	grezzo	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.1710X80	acciaio inox	grezzo	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.1710X100	acciaio inox	grezzo	B	10	M8	26	100	13	70

Impugnature, forma B

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.1712X65	acciaio inox	grezzo	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.1712X80	acciaio inox	grezzo	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.1712X100	acciaio inox	grezzo	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.1712X125	acciaio inox	grezzo	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.1714X80	acciaio inox	grezzo	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.1714X100	acciaio inox	grezzo	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.1714X125	acciaio inox	grezzo	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.1714X160	acciaio inox	grezzo	B	14	M12	35	160	16	85