



스위블 스크류

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

별 모양 그립: 열가소성.
스틸 슬리브.
와셔: 스틸 140 HV.
아이 볼트: 스틸, 경도 등급 8.8.
힌지 핀: 단강 1.1181.

표면 마무리:


별 모양 그립, 검정색.
부싱, 아연 도금, 청색 피막처리
와셔, 블랭크아이 볼트, 검정 산화 처리. 축 볼트, 단강, 연마, 블랭크.

정보:

스위블 스크류 미장착 상태로 공급됨.
적합한 안전 링이 포함됨.

스위블 스크류

도면



품목 요약

스위블 스크류

주문 번호	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	L2 min.	L2 max.	S
K0053.06050	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	32	44	7
K0053.06075	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	57	69	7
K0053.08050	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	28	42	9
K0053.08075	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	53	67	9
K0053.10075	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	49	65	12
K0053.10100	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	74	90	12