

퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스펀들

품목 설명/제품 이미지



프런트측 조립용
앵글 브라켓
(액세서리 참조).

설명

재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스펀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성

정보:

고정압과 핸들의 오픈 각도는 새로운
위치를 정하거나 또는 스톱퍼 핀을
분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음.

K0058.0075, K0058.0100, K0058.0150
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.

K0058.0075N, K0058.0150N, K0058.0250N
버전은 스테인레스 스틸 고정 앵글을
공급 안 함.

액세서리:




K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107

도면 설명:


- 1) 스톱퍼 핀 위치 1
- 2) 스톱퍼 핀 위치 2

퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스피들


도면




K0058.0100
K0058.0200
K0058.0300



K0058.0100



K0058.0200



K0058.0300

품목 요약

수평발 및 조절형 클램핑 스피들 장착 수직형 퀵 클램프

킵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스피들

품목 요약

주문 번호	본체 재질	핀 위치1 홀딩암의 개구 각도	핀 위치2 홀딩암의 개구 각도	스토퍼 없음 홀딩암의 개구 각도	핀 위치1 그립의 개구 각도	핀 위치2 그립의 개구 각도	개구 각도 그립 스토퍼 없음	주문 번호. 앵글 브라켓	적합한 플라스틱 그립
K0058.0075	스틸	130°	-	160°	90°	-	100°	K0098.02	K0100.16
K0058.0100	스틸	95°	-	185°	65°	-	105°	-	K0100.16
K0058.0150	스틸	95°	-	185°	75°	-	110°	K0098.02	K0100.19
K0058.0200	스틸	105°	-	175°	70°	-	95°	-	K0100.22
K0058.0250	스틸	95°	125°	160°	70°	85°	100°	K0098.04	K0100.28
K0058.0300	스틸	105°	-	160°	65°	-	90°	-	K0100.28
K0058.0350	스틸	90°	120°	180°	70°	80°	110°	K0098.06	K0100.30
K0058.0450	스틸	90°	125°	180°	70°	85°	110°	K0098.06	K0100.34
K0058.0550	스틸	90°	120°	180°	65°	80°	110°	-	K0100.35
K0058.0075N	스테인레스 스틸	130°	-	160°	90°	-	100°	-	K0100.16
K0058.0150N	스테인레스 스틸	95°	-	185°	75°	-	110°	-	K0100.19
K0058.0250N	스테인레스 스틸	95°	125°	160°	70°	85°	100°	-	K0100.28

주문 번호	본체 재질	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	B4	C	C1	D	H	L	L1	M	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N
K0058.0075	스틸	16	25	5	-	24	34	5,5	-	16	9	4,4	94	57	32	M5x35	80	700	1100	500	750
K0058.0100	스틸	16	29	6	14	24	34	5,5	17,5	22	9,5	4,8	98	67	38	M5x35	80	700	1000	500	800
K0058.0150	스틸	12,7	27	7	-	27	38	6,4	-	23	11	5,1	121	70	43	M6x50	120	1350	1650	800	1050
K0058.0200	스틸	19	35	8	12,7	27	42	6,3	25	30	12,7	5,5	135	79	44	M6x50	100	1000	2200	950	1350
K0058.0250	스틸	19	35	8	-	32	47	8,8	-	32	17,5	7,1	175	110	75	M8x60	190	1000	2800	900	1700
K0058.0300	스틸	25	43	9	19	34,5	53	8,8	-	34	19	8	186	143	100	M8x60	130	2000	3700	900	1850
K0058.0350	스틸	32	50	9	-	45	64	10,6	-	43	22	8,3	220	145	95	M10x80	230	2200	4500	1400	3000
K0058.0450	스틸	32	53	10	-	45	64	12,7	-	51	25	8,7	228	177	124	M12x100	260	3200	7000	1400	3000
K0058.0550	스틸	51	76	12,5	-	70	95	16,5	-	84	32	12,3	312	232	156	M16x150	290	3000	8000	1800	3900
K0058.0075N	스테인레스 스틸	16	25	5	-	24	34	5,5	-	16	9	4,4	94	57	32	M5x35	80	700	1100	500	750
K0058.0150N	스테인레스 스틸	12,7	27	7	-	27	38	6,4	-	23	11	5,1	121	70	43	M6x50	120	1350	1650	800	1050
K0058.0250N	스테인레스 스틸	19	35	8	-	32	47	8,8	-	32	17,5	7,1	175	110	75	M8x60	190	1000	2800	900	1700