


## 플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사

품목 설명/제품 이미지



들어올려  
잠금 해제

**설명****재질:**

스테인레스 스틸 부품 1.4305.

플라스틱 볼 노브 검정색.

**표면 마무리:**


스틸 부품 검정색.

**요청 시:**

기타 암나사 및 특수 설계 버전 다른  
위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에  
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

## 플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사

도면



## 품목 요약

## 암나사 스테인레스 스틸 플랫 텐션 레버

| 주문 번호      | 고정 방법 | 타입  | X   | T  | A=그립 길이 | A2 | D    | D1 | D2 | D3 | H  | H1 | H2   | H3 | H4 | 톱니 수 |
|------------|-------|-----|-----|----|---------|----|------|----|----|----|----|----|------|----|----|------|
| K0129.1081 | 내부 나사 | 0°  | M8  | 18 | 102     | -  | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12   | 23 | -  | 26   |
| K0129.2101 | 내부 나사 | 0°  | M10 | 21 | 131     | -  | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | -  | 30   |
| K0129.2121 | 내부 나사 | 0°  | M12 | 21 | 131     | -  | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | -  | 30   |
| K0129.3161 | 내부 나사 | 0°  | M16 | 27 | 148     | -  | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | -  | 36   |
| K0129.1082 | 내부 나사 | 15° | M8  | 18 | 100     | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2  | 12   | 23 | 29 | 26   |
| K0129.2102 | 내부 나사 | 15° | M10 | 21 | 127     | 15 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 38 | 30   |
| K0129.2122 | 내부 나사 | 15° | M12 | 21 | 127     | 15 | 19   | 41 | 30 | 12 | 22 | 2  | 13,5 | 26 | 38 | 30   |
| K0129.3162 | 내부 나사 | 15° | M16 | 27 | 145     | 15 | 23   | 45 | 37 | 14 | 28 | 2  | 17   | 33 | 48 | 36   |

## 플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사

### 품목 요약

---