


마그네트(U 마그네트)

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
마그네트 코어 AlNiCo.

표면 마무리:
붉은색 칠.

정보:
접착력이 큰 U자형 마그네트.
보호 시스템.
마그네트는 아연 도금 보호 플레이트와 함께
공급되고 지탱, 분류 및 리프팅에서의 사용을
참고함.
크기 1, 2, 3은 중간에 한 개의 고정 홀만 있음.

온도 범위:
max. 450 °C.

도면



품목 요약

마그네트(U 마그네트)

주문 번호	크기	A	B	D1	H	L	접착력 N
K0560.01	1	-	30	5	20	20	45
K0560.02	2	-	40	5	25	25	90
K0560.03	3	-	45	5	30	29	120
K0560.04	4	32	57	8	35	45	230
K0560.05	5	38	70	8	41	57	320