

푸시 풀 클램프 양방향 사용 그립 레버, 중형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸.

구형 흑연 주철(GJS) 몸체.

표면 마무리:

인산염 처리.

아연 도금 및 크롬 처리 그립 레버.

내유성 플라스틱 그립.

정보:

푸시 풀 클램프는 열고 닫힌 핸들 위치에서 잠기게 된다. 즉 밀고 당기는 용도로 사용되어 집니다.

공급된 나사 너트는 어느 위치에나 장착을 쉽게 해줍니다.

액세서리:

K0099

K0101

K0102

K0103


K0106

도면 설명:

1) 좌측 혹은 우측 그립 고정 가능

푸시 폴 클램프 양방향 사용 그립 레버, 중형

도면



품목 요약

양방향 사용 그립 레버 장착 중형 푸시 폴 클램프

주문 번호	구성품 색상	A	A1	A2	A3	B	B1	C1	C2	D	D1	H	L	L1	L2	L3	M	스트로크 S	장착 홀 모양	손 힘 FH N	홀딩력 F2 N	그립의 개구 각도
K0088.0600	청색	89	25	36,5	-	46	33,4	23	12	5,5	14	127	127	38	30	65	M8	32	2	140	6000	185°
K0088.1200	청색	133	8	35	41	61	41	32	18	8,5	20	196	188	55	40	106	M10	50	1	150	12000	185°
K0088.2500	청색	197	11	45	45	82	54	41	22	10,3	25	270	300	103	60	125	M12	75	1	170	25000	185°
K0088.5000	청색	254	10	70	70	85	57	50	28	10,3	30	360	390	136	60	155	M16	100	1	200	50000	185°
K0088.060003	빨강	89	25	36,5	-	46	33,4	23	12	5,5	14	127	127	38	30	65	M8	32	2	140	6000	185°
K0088.120003	빨강	133	8	35	41	61	41	32	18	8,5	20	196	188	55	40	106	M10	50	1	150	12000	185°
K0088.250003	빨강	197	11	45	45	82	54	41	22	10,3	25	270	300	103	60	125	M12	75	1	170	25000	185°
K0088.500003	빨강	254	10	70	70	85	57	50	28	10,3	30	360	390	136	60	155	M16	100	1	200	50000	185°

주문 번호	푸시 로드 확장 / 장력 F1 N
K0088.0600	5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N
K0088.1200	5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N
K0088.2500	10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N
K0088.5000	10mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N, 80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N
K0088.060003	5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N

푸시 풀 클램프 양방향 사용 그립 레버, 중형

품목 요약

주문 번호	푸시 로드 확장 / 장력 F1 N
K0088.120003	5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N
K0088.250003	10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N
K0088.500003	10mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N, 80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N