

## 수동 토글 프레스

## 품목 설명/제품 이미지



## 설명

## 재질:

프레스 스탠드 주강.

공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.

## 표면 마무리:

프레스 스탠드 검정색 칠.

공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.

## 정보:

이 타입은 완전 조립 키트로 재주문 할 수 있습니다.

기술 데이터와 클램핑 장력은 K0088을 참고함.

## 액세서리:

K0088

K0099

K0101

K0102

K0103


K0106

## 도면 설명:

1) 좌측 혹은 우측 그립 고정 가능

## 수동 토글 프레스

도면



## 품목 요약

## 수동 토글 프레스

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	M	스트로크 S	손 힘 FH N	홀딩력 F2 N	그립의 개구 각도
K0095.0600	150	95	94	50	50	100	80	9	14	202	30	75	30	M8	32	140	6000	185°
K0095.1200	192	115	112	60	60	120	95	11	20	290	40	100	40	M10	50	150	12000	185°
K0095.2500	238	145	142	75	75	150	125	11	25	418	50	120	60	M12	75	170	25000	185°

주문 번호	푸시 로드 확장 / 장력 F1 N
K0095.0600	5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N
K0095.1200	5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N
K0095.2500	10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N

