

견고형 클램핑 스프indle

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸. 스프indle 경도 등급 5.8.

표면 마무리:


인산염 처리 스프indle 및 너트.

아연 도금 및 크롬 처리 측면 와셔.

정보:

K0101.104020 버전은 클램핑 와셔 없음.

도면



품목 요약

견고형 클램핑 스프indle

주문 번호	타입	M	L
K0101.05025	A	M5	25
K0101.05035	A	M5	35
K0101.06050	A	M6	50
K0101.08065	A	M8	65
K0101.10085	A	M10	85
K0101.104020	B	M4	20
K0101.105020	B	M5	20
K0101.105035	B	M5	35
K0101.106025	B	M6	25
K0101.106050	B	M6	50
K0101.108040	B	M8	40
K0101.108060	B	M8	60
K0101.110050	B	M10	50
K0101.110080	B	M10	80

