



스테인리스 스틸 수나사 클램프 레버, 20 등급

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

스테인레스 스틸 부품 1.4305.

플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:

스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리

볼 노브, 광택 처리.

정보:

나와 있지 않은 크기는 암나사 클램프 레버를 참고함.

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.


다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

스테인리스 스틸 수나사 클램프 레버, 20 등급

도면



품목 요약

주문 번호	타입	X	L	A=그립 길이	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0109.1081X15	20°	M8	15	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1081X20	20°	M8	20	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1081X25	20°	M8	25	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1081X30	20°	M8	30	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1081X40	20°	M8	40	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1081X50	20°	M8	50	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1081X60	20°	M8	60	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1101X15	20°	M10	15	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1101X20	20°	M10	20	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1101X25	20°	M10	25	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1101X30	20°	M10	30	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1101X40	20°	M10	40	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1101X50	20°	M10	50	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1101X60	20°	M10	60	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1121X15	20°	M12	15	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1121X20	20°	M12	20	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1121X25	20°	M12	25	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1121X30	20°	M12	30	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1121X40	20°	M12	40	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1121X50	20°	M12	50	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.1121X60	20°	M12	60	88	15	16	24	25	10	44,5	4,5	37	58,5	49,5	22
K0109.2121X20	20°	M12	20	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0109.2121X25	20°	M12	25	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0109.2121X30	20°	M12	30	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0109.2121X40	20°	M12	40	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0109.2121X50	20°	M12	50	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0109.2121X60	20°	M12	60	106	15	19	28	32	12	51,5	5,5	42	68,5	57,5	24
K0109.3121X20	20°	M12	20	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3121X25	20°	M12	25	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3121X30	20°	M12	30	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3121X40	20°	M12	40	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3121X50	20°	M12	50	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3121X60	20°	M12	60	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26

스테인리스 스틸 수나사 클램프 레버, 20 등급

품목 요약

주문 번호	타입	X	L	A=그립 길이	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0109.3121X70	20°	M12	70	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3121X80	20°	M12	80	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3121X90	20°	M12	90	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3161X20	20°	M16	20	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3161X25	20°	M16	25	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3161X30	20°	M16	30	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3161X40	20°	M16	40	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3161X50	20°	M16	50	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3161X60	20°	M16	60	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3161X70	20°	M16	70	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3161X80	20°	M16	80	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.3161X90	20°	M16	90	128,5	15	23	33	32	13	58	6	47	81	65	26
K0109.4161X30	20°	M16	30	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4161X40	20°	M16	40	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4161X50	20°	M16	50	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4161X60	20°	M16	60	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4161X70	20°	M16	70	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4161X80	20°	M16	80	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4161X90	20°	M16	90	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4201X30	20°	M20	30	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4201X40	20°	M20	40	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4201X50	20°	M20	50	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4201X60	20°	M20	60	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4201X70	20°	M20	70	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4201X80	20°	M20	80	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36
K0109.4201X90	20°	M20	90	128,5	15	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	89,5	76,5	36