

인체 공학적 클램핑 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강화 유리 섬유 플라스틱 소재 경성 구성품
열가소성 엘라스토머 소재 연성 구성품
강도 등급 5.8 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305
소재 부싱 또는 스레드 볼트.

표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.


정보:

검정 회색 RAL 7021(경성 구성품)
과 검정 회색 RAL 7021(연성 구성품)
의 색상 조합이 시리즈로 제공됩니다.

요청 시:

기타 모델.

도면



인체 공학적 클램핑 그립

품목 요약

암나사 인체공학적 클램핑 그립

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0779.5006	K	스틸	M6	50	26	55	10	17	-
K0779.5008	K	스틸	M8	50	26	55	10	17	-
K0779.5010	K	스틸	M10	50	26	55	10	17	-
K0779.05006	K	스테인리스 스틸	M6	50	26	55	10	17	-
K0779.05008	K	스테인리스 스틸	M8	50	26	55	10	17	-
K0779.05010	K	스테인리스 스틸	M10	50	26	55	10	17	-
K0779.5006X15	L	스틸	M6	50	26	55	10	-	15
K0779.5006X20	L	스틸	M6	50	26	55	10	-	20
K0779.5006X25	L	스틸	M6	50	26	55	10	-	25
K0779.5008X20	L	스틸	M8	50	26	55	10	-	20
K0779.5008X25	L	스틸	M8	50	26	55	10	-	25
K0779.5008X30	L	스틸	M8	50	26	55	10	-	30
K0779.5008X40	L	스틸	M8	50	26	55	10	-	40
K0779.5010X30	L	스틸	M10	50	26	55	10	-	30
K0779.5010X40	L	스틸	M10	50	26	55	10	-	40
K0779.5010X50	L	스틸	M10	50	26	55	10	-	50
K0779.05006X15	L	스테인리스 스틸	M6	50	26	55	10	-	15
K0779.05006X30	L	스테인리스 스틸	M6	50	26	55	10	-	30
K0779.05008X20	L	스테인리스 스틸	M8	50	26	55	10	-	20
K0779.05008X25	L	스테인리스 스틸	M8	50	26	55	10	-	25
K0779.05008X40	L	스테인리스 스틸	M8	50	26	55	10	-	40
K0779.05010X30	L	스테인리스 스틸	M10	50	26	55	10	-	30
K0779.05010X40	L	스테인리스 스틸	M10	50	26	55	10	-	40
K0779.05010X50	L	스테인리스 스틸	M10	50	26	55	10	-	50