

양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

다리 열가소성, 강화 유리 볼, 검정색.
연결관 알루미늄.

표면 마무리:

연결관, 연마된 자연색 산화 처리
연결관, 세레이션 있는 플라스틱 코팅, 검정


정보:

그립 다리는 바 접촉 부분에 4 개의 클램핑 브릿지가 있음. 연결관을 누를 때 이는 닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫 와셔 및 너트를 함께 공급함.

조립:

조작면으로부터

도면



품목 요약

튜브 그립

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	A	B	B1	D	H	L	하중 N
K0210.180	알루미늄	연마 및 산화 처리	180	26	20X2	M8x20	55	204	500
K0210.200	알루미늄	연마 및 산화 처리	200	26	20X2	M8x20	55	224	500
K0210.250	알루미늄	연마 및 산화 처리	250	26	20X2	M8x20	55	274	500
K0210.300	알루미늄	연마 및 산화 처리	300	26	20X2	M8x20	55	324	500
K0210.350	알루미늄	연마 및 산화 처리	350	26	20X2	M8x20	55	374	500
K0210.400	알루미늄	연마 및 산화 처리	400	26	20X2	M8x20	55	424	500

양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	A	B	B1	D	H	L	하중 N
K0210.500	알루미늄	연마 및 산화 처리	500	26	20X2	M8x20	55	524	500
K0210.600	알루미늄	연마 및 산화 처리	600	26	20X2	M8x20	55	624	500
K0210.1803	알루미늄	합성수지 커버	180	26	20X2	M8x20	55	204	500
K0210.2003	알루미늄	합성수지 커버	200	26	20X2	M8x20	55	224	500
K0210.2503	알루미늄	합성수지 커버	250	26	20X2	M8x20	55	274	500
K0210.3003	알루미늄	합성수지 커버	300	26	20X2	M8x20	55	324	500
K0210.3503	알루미늄	합성수지 커버	350	26	20X2	M8x20	55	374	500
K0210.4003	알루미늄	합성수지 커버	400	26	20X2	M8x20	55	424	500
K0210.5003	알루미늄	합성수지 커버	500	26	20X2	M8x20	55	524	500
K0210.6003	알루미늄	합성수지 커버	600	26	20X2	M8x20	55	624	500