

**산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 16
및 18, 뒤쪽에서 조립**
품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
원형 알루미늄 EN AW-6060.

표면 마무리:
연마, 유리 블라스팅, 무광, 검정색 산화 처리.

정보:
엔드 와서는 공급에 포함 안 됨.

요청 시:
자유로운 그립 길이.

도면



품목 요약

산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 16 및 18, 뒤쪽에서 조립

주문 번호	A	B	D	D1	H	L	하중 N	주문 번호. 엔드 와셔
K0229.20016	200	116	M8	16	98	216	1000	K0229.16
K0229.25016	250	116	M8	16	98	266	1000	K0229.16
K0229.30016	300	116	M8	16	98	316	1000	K0229.16
K0229.40016	400	116	M8	16	98	416	1000	K0229.16
K0229.50018	500	118	M8	18	99	518	1000	K0229.18

**산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 16
및 18, 뒤쪽에서 조립**
품목 요약
