

알루미늄 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립, A 타입

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립 다리/그립 링크 알루미늄
재질 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.


표면 마무리:

그립 다리 유리 볼 블라스팅, 반광택 검정색 산화 처리.
그립 링크 브러싱, 자연색 산화 처리, 검정색 산화 처리, 티타늄색 파우더 코팅.

정보:

튜브 핸들의 특징은 견고한 구성 기술과 높은 부하 율입니다.
육각 헤드 스크류 M8x16, DIN 933은 광택 처리되어 있으며 광택 처리된 평면 와서 DIN EN ISO 7089가 함께 공급됩니다.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K0131.2000811	A	검정 산화 처리	200	72,5	M8	72,5	230	1000
K0131.2000812	A	파우더 코팅 티타늄색	200	72,5	M8	72,5	230	1000
K0131.2000813	A	자연색 산화처리	200	72,5	M8	72,5	230	1000
K0131.3000811	A	검정 산화 처리	300	72,5	M8	72,5	330	1000
K0131.3000812	A	파우더 코팅 티타늄색	300	72,5	M8	72,5	330	1000
K0131.3000813	A	자연색 산화처리	300	72,5	M8	72,5	330	1000
K0131.4000812	A	파우더 코팅 티타늄색	400	72,5	M8	72,5	430	1000
K0131.4000813	A	자연색 산화처리	400	72,5	M8	72,5	430	1000
K0131.5000811	A	검정 산화 처리	500	72,5	M8	72,5	530	1000
K0131.5000812	A	파우더 코팅 티타늄색	500	72,5	M8	72,5	530	1000
K0131.5000813	A	자연색 산화처리	500	72,5	M8	72,5	530	1000

