

플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성.


스틸 5.8 잠금 핀 혹은 나사 볼트.

표면 마무리:

그립, 검정회색


잠금 핀 또는 나사 볼트, 검정 산화 처리

잠금 핀, 경화 및 연마.



플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저

도면



품목 요약

잠금형 클램핑 그립

주문 번호	크기	색상 덮개	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	L	L1	스트로크 S	SW
K0245.1105	1	검회색 RAL 7021	5	M10x1	50	22,2	28,2	17,8	11,5	52,8	13	5	13
K0245.11055	1	연한 회색 RAL 7035	5	M10x1	50	22,2	28,2	17,8	11,5	52,8	13	5	13
K0245.11056	1	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	50	22,2	28,2	17,8	11,5	52,8	13	5	13
K0245.11057	1	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10x1	50	22,2	28,2	17,8	11,5	52,8	13	5	13
K0245.1206	2	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	50	22,2	28,2	17,8	11,5	57,8	17	6	14
K0245.12065	2	연한 회색 RAL 7035	6	M12x1,5	50	22,2	28,2	17,8	11,5	57,8	17	6	14
K0245.12066	2	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	50	22,2	28,2	17,8	11,5	57,8	17	6	14
K0245.12067	2	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12x1,5	50	22,2	28,2	17,8	11,5	57,8	17	6	14
K0245.1308	3	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	74	22	8	19
K0245.13085	3	연한 회색 RAL 7035	8	M16x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	74	22	8	19
K0245.13086	3	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	74	22	8	19
K0245.13087	3	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	74	22	8	19
K0245.1410	4	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	78	24	10	22
K0245.14105	4	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	78	24	10	22
K0245.14106	4	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	78	24	10	22
K0245.14107	4	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	63	28	35,5	22,5	14,5	78	24	10	22