

널링 휠, 타입 D, 나사 부상 있음, 커버 없음

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
열가소성, 검정회색.부시, 스틸 5.8.

표면 마무리:
스틸, 청색 피막처리.

도면



품목 요약

널링 휠, 타입 D, 나사 부상 있음, 커버 없음

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.1105	D	M5	40	16,5	30	13	10
K0260.1106	D	M6	40	16,5	30	13	10
K0260.1108	D	M8	40	16,5	30	13	14
K0260.1208	D	M8	50	18	35	15	14
K0260.1210	D	M10	50	18	35	15	14
K0260.1310	D	M10	63	22	40	17	14
K0260.1312	D	M12	63	22	40	17	18