

크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크, 알루미늄.

원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.

표면 마무리:

크랭크, 검정 파우더 코팅.

열가소성, 검회색.


스틸 부품, 검정 산화 마무리.

정보:

DIN 469와 유사.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그립 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

도면



품목 요약

크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식

주문 번호	모델 1	버전 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K0997.1110	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	80	24	10	16	-	89	49	22	13,4	-	100	-
K0997.1212	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	100	28	12	20	-	108	59,5	26	16	-	124	-
K0997.1314	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	125	30	14	25	-	140	83	28	15,8	-	153	-
K0997.1417	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	160	34	17	25	-	144	83	32	19,6	-	190	-

크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식

품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K0997.11106	천공	접이식	80	24	10	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100	-
K0997.12126	천공	접이식	100	28	12	20	M6	107,9	59,4	26	16	7,5	124	-
K0997.13146	천공	접이식	125	30	14	26	M6	140,5	83,5	28	15,8	7,5	153	-
K0997.14176	천공	접이식	160	34	17	26	M6	144,5	83,5	32	19,6	7,5	190	-
K0997.2110	사각 소켓	크로스 보어 없음	80	24	-	16	-	89	49	22	13,4	-	100	10
K0997.2212	사각 소켓	크로스 보어 없음	100	28	-	20	-	108	59,5	26	16	-	124	12
K0997.2314	사각 소켓	크로스 보어 없음	125	30	-	25	-	140	83	28	15,8	-	153	14
K0997.2417	사각 소켓	크로스 보어 없음	160	34	-	25	-	144	83	32	19,6	-	190	17
K0997.21106	사각 소켓	접이식	80	24	-	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100	10
K0997.22126	사각 소켓	접이식	100	28	-	20	M6	107,9	59,4	26	16	7,5	124	12
K0997.23146	사각 소켓	접이식	125	30	-	26	M6	140,5	83,5	28	15,8	7,5	153	14
K0997.24176	사각 소켓	접이식	160	34	-	26	M6	144,5	83,5	32	19,6	7,5	190	17