

보우 그립, 타입 B

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
열가소성 강화 유리 섬유.

표면 마무리:
검정색.
회색 덧개.

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	타입	A	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	T	하중 N
K1092.209406	관통 홀 있음	B	94	24	21	6,5	16	37	30	33	118	14	2500
K1092.211706	관통 홀 있음	B	117	28	24	6,5	18	40,5	31,5	34	145	15	3700
K1092.211708	관통 홀 있음	B	117	28	24	8,5	18	40,5	31,5	34	145	15	3700
K1092.212006	관통 홀 있음	B	120	28	24	6,5	18	40,5	31,5	34	148	15	2900
K1092.212008	관통 홀 있음	B	120	28	24	8,5	18	40,5	31,5	34	148	15	2900
K1092.213208	관통 홀 있음	B	132	28	24	8,5	18	43	34	36,5	160	15	3200