

타원형 알루미늄 보우 그립

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
알루미늄.

표면 마무리:
무광 검정색 또는 자연색 산화 처리.

주문 정보:
고정 나사가 함께 배송됩니다.

조립:
뒷 부분으로부터.

도면



품목 요약

보우 그립

주문 번호	색상	A	B	B1	D	H	L	T	하중 N
K1091.055053	자연색 산화처리	55	12	8	M5	29	63	10	750
K1091.088053	자연색 산화처리	88	12	8	M5	29	96	10	750
K1091.100053	자연색 산화처리	100	12	8	M5	39	108	10	750
K1091.120053	자연색 산화처리	120	15	10	M5	39	130	10	750
K1091.180053	자연색 산화처리	180	15	10	M5	39	190	10	750
K1091.235053	자연색 산화처리	235	15	10	M5	39	245	10	750
K1091.055051	검정 산화 처리	55	12	8	M5	29	63	10	750
K1091.088051	검정 산화 처리	88	12	8	M5	29	96	10	750
K1091.100051	검정 산화 처리	100	12	8	M5	39	108	10	750
K1091.120051	검정 산화 처리	120	15	10	M5	39	130	10	750
K1091.180051	검정 산화 처리	180	15	10	M5	39	190	10	750
K1091.235051	검정 산화 처리	235	15	10	M5	39	245	10	750

