

플라스틱 오목 핸들

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

오목 핸들의 인체 공학적 형태는 장치와 하우징에 최적으로 적합합니다.

마운팅 컷 아웃에 눌러 클램핑하여 조립합니다.

재질:

열가소성 (ABS).

표면 마무리:


검정색.

정보:

이 핸들은 0.75에서 1.5mm까지의 벽두께에서 사용될 수 있습니다.
스틸과 금속 하우징의 클램핑 파워는 한 쌍당 750N입니다.

K1077.1101의 경우 하우징 내부 벽에 조립할 때 사용되는 스프링 클램프가 포함되어 제공됩니다.

도면



품목 요약

오목 핸들

플라스틱 오목 핸들

품목 요약

주문 번호	타입	버전 2	A1	B1	H	L1	T	마운팅 홀	하중 N
K1077.0901	A	장착형	79	30	40	90	16	83 x 34	375
K1077.1101	B	장착형	95	33,8	56,3	110	18	103 x 49	375