


**클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸,
검정 산화처리**
품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

1.0401 그립 레버.

기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

미세 구조 플라스틱 코팅 그립 레버.


검정 산화 스틸 부품.

정보:

표준 사양으로 배송됨:

붉은색 RAL 3003 미세구조

도면



품목 요약

클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 루비빨간색 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리 품목 요약

암나사가 있는 클램핑 레버

주문 번호	본체 색상	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0752.10427	루비 빨강 RAL 3003	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.10527	루비 빨강 RAL 3003	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.10627	루비 빨강 RAL 3003	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.20627	루비 빨강 RAL 3003	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.20827	루비 빨강 RAL 3003	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.30827	루비 빨강 RAL 3003	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.31027	루비 빨강 RAL 3003	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.41027	루비 빨강 RAL 3003	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.41227	루비 빨강 RAL 3003	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.51227	루비 빨강 RAL 3003	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.51627	루비 빨강 RAL 3003	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

품목 정보

암나사가 있는 클램핑 레버 설명:조절 가능한 핸들, 비합금 C15 스틸(품질 5.8) 소재. 핸들은 단단한 스틸 소재로 되어 있어 열고 닫을 때 더 강한 힘을 문제 없이 견딥니다. 클램핑 레버의 편리한 핸들은 무광택 파우더-코팅 처리 되어 있으며 적색과 검정의 표준 사양으로 주문이 가능합니다. 무광택 코팅으로 광택 효과 없이 우수한 광 흡수가 이루어집니다. 다음과 같은 나사부 치수가 공급 가능하며 편리하게 온라인으로 주문할 수 있습니다:- 클램핑 레버 M5- 클램핑 레버 M6- 클램핑 레버 M8- 클램핑 레버 M10- 클램핑 레버 M12- 클램핑 레버 M16수나사가 있는 클램핑 레버의 취급:수나사는 해당 암나사가 있는 부위에 체결됩니다. 핸들을 들어 올려 톱니에서 분리한 다음, 원하는 조임 위치로 움직일 수 있습니다. 클램핑 레버에서 손을 떼면 자동으로 다시 맞물리게 됩니다.수나사가 있는 클램핑 레버의 사용:클램핑 레버는 산업 분야에서 주로 기계 또는 산업 설비에서 작동 부품으로 사용됩니다. 뿐만 아니라 이벤트 기술, 조명 기술, 물류 시스템 또는 스포츠 장비 등 클램핑 요소를 적용하는 다른 모든 분야에서도 사용됩니다.