


플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플러저

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

잠금 볼트는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.

먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음.

오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튼 것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를 이용해야 함.

재질:

스틸 버전:

잠금 핀 경화 처리:

강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:

잠금 핀 경화 처리:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음

나사 슬리브 1.4305.

잠금핀 1.4305.

버섯모양 노브, 검정색

표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 검정 산화 처리.

잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브, 무광택 처리.

잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.

요청 시:

특수 설계 버전.

도면 설명:


타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음

타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음

타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음

타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음

플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 도면



품목 요약

인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸

주문 번호	타입	본체 재질	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0630.21903	A	스틸	경화	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	-	0,8	4,5	12
K0630.21004	A	스틸	경화	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	-	1	6	15
K0630.21105	A	스틸	경화	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.21206	A	스틸	경화	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.21308	A	스틸	경화	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.21410	A	스틸	경화	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	-	2,8	15	43
K0630.21412	A	스틸	경화	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.21516	A	스틸	경화	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	-	3,2	20	50
K0630.201903	A	스테인레스 스틸	경화	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	-	0,8	4,5	12
K0630.201004	A	스테인레스 스틸	경화	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	-	1	6	15
K0630.201105	A	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.201206	A	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.201308	A	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.201410	A	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	-	2,8	15	43
K0630.201412	A	스테인레스 스틸	경화	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.201516	A	스테인레스 스틸	경화	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	-	3,2	20	50
K0630.211903	A	스테인레스 스틸	비경화	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	-	0,8	4,5	12
K0630.211004	A	스테인레스 스틸	비경화	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	-	1	6	15
K0630.211105	A	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.211206	A	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.211308	A	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.211410	A	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	-	2,8	15	43
K0630.211412	A	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	-	2,8	15	51
K0630.211516	A	스테인레스 스틸	비경화	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	-	3,2	20	50
K0630.22903	B	스틸	경화	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.22004	B	스틸	경화	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.22105	B	스틸	경화	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.22206	B	스틸	경화	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.22308	B	스틸	경화	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.22410	B	스틸	경화	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.22412	B	스틸	경화	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.22516	B	스틸	경화	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50
K0630.202903	B	스테인레스 스틸	경화	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.202004	B	스테인레스 스틸	경화	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.202105	B	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.202206	B	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.202308	B	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.202410	B	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43

플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플러저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0630.202412	B	스테인레스 스틸	경화	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.202516	B	스테인레스 스틸	경화	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50
K0630.212903	B	스테인레스 스틸	비경화	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.212004	B	스테인레스 스틸	비경화	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.212105	B	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.212206	B	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.212308	B	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.212410	B	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.212412	B	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.212516	B	스테인레스 스틸	비경화	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50
K0630.23105	C	스틸	경화	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.23206	C	스틸	경화	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.23308	C	스틸	경화	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.203105	C	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.203206	C	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.203308	C	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.213105	C	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	-	1,3	5	16
K0630.213206	C	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	-	1,8	6	18
K0630.213308	C	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	-	2,3	15	45
K0630.24105	D	스틸	경화	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.24206	D	스틸	경화	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.24308	D	스틸	경화	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.204105	D	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.204206	D	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.204308	D	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.214105	D	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	21	49,5	17	10	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.214206	D	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	25	57,7	20	11	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.214308	D	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	33	76	26	14	23	12	19	24	2,3	15	45