

별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스테인레스 스틸 부품, 타입 L, 수나사

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31, 검정색.

부싱 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4301.


표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

요청 시:

다른 색상.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D8	H	H3	L
K1016.42505X15	L	M5	25	12	16	8	15
K1016.42505X20	L	M5	25	12	16	8	20
K1016.42505X25	L	M5	25	12	16	8	25
K1016.43206X15	L	M6	32	14	20	10	15
K1016.43206X20	L	M6	32	14	20	10	20
K1016.43206X25	L	M6	32	14	20	10	25
K1016.43206X30	L	M6	32	14	20	10	30

**별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 L,
수나사
품목 요약**

주문 번호	타입	D	D1	D8	H	H3	L
K1016.43206X40	L	M6	32	14	20	10	40
K1016.44008X20	L	M8	40	18	25	13	20
K1016.44008X25	L	M8	40	18	25	13	25
K1016.44008X30	L	M8	40	18	25	13	30
K1016.44008X40	L	M8	40	18	25	13	40
K1016.44008X50	L	M8	40	18	25	13	50
K1016.45010X25	L	M10	50	22	32	17	25
K1016.45010X30	L	M10	50	22	32	17	30
K1016.45010X40	L	M10	50	22	32	17	40
K1016.45010X50	L	M10	50	22	32	17	50
K1016.46312X30	L	M12	63	26	40	21	30
K1016.46312X40	L	M12	63	26	40	21	40
K1016.46312X50	L	M12	63	26	40	21	50
K1016.46312X60	L	M12	63	26	40	21	60
K1016.48016X30	L	M16	80	35	50	25	30
K1016.48016X40	L	M16	80	35	50	25	40
K1016.48016X50	L	M16	80	35	50	25	50
K1016.48016X60	L	M16	80	35	50	25	60