


스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

볼트 스테인레스 스틸 1.4542.
버섯모양 노브 푸시 버튼
스테인레스 스틸 1.4305.
볼 스테인레스 스틸 1.4125.
압력 스프링 스테인레스 스틸.

표면 마무리:

볼트 min. 40 HRC 경화, 피막 처리.
버섯모양 노브/푸시 버튼 피막 처리.
볼 58 +4 HRC 경화 피막 처리.
압력 스프링 피막 처리.

정보:

볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼 잠금 핀은 필요 시 리테이닝 케이블과 함께 연결할 수 있습니다.

전단 강도 더블 엷지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.

이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.

부하 값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모도가 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.


핀 직경이 5 mm와 6 mm인 볼 잠금 핀에는 볼트와 그립 사이에 플랜지가 있습니다.

액세서리:

볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367

스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀

도면



품목 요약

스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀

주문 번호	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K0641.02105010	20,6	5	5,54	11,9	5,8	10	6	23,4	16	16	5	24,4
K0641.02105015	20,6	5	5,54	11,9	5,8	15	6	23,4	16	21	5	24,4
K0641.02105020	20,6	5	5,54	11,9	5,8	20	6	23,4	16	26	5	24,4
K0641.02105025	20,6	5	5,54	11,9	5,8	25	6	23,4	16	31	5	24,4
K0641.02105030	20,6	5	5,54	11,9	5,8	30	6	23,4	16	36	5	24,4
K0641.02105035	20,6	5	5,54	11,9	5,8	35	6	23,4	16	41	5	24,4
K0641.02105040	20,6	5	5,54	11,9	5,8	40	6	23,4	16	46	5	24,4
K0641.02105050	20,6	5	5,54	11,9	5,8	50	6	23,4	16	56	5	24,4
K0641.02105060	20,6	5	5,54	11,9	5,8	60	6	23,4	16	66	5	24,4
K0641.02105070	20,6	5	5,54	11,9	5,8	70	6	23,4	16	76	5	24,4
K0641.02106010	20,6	6	6,99	11,9	5,8	10	7	23,4	16	17	6	35,64
K0641.02106015	20,6	6	6,99	11,9	5,8	15	7	23,4	16	22	6	35,64
K0641.02106020	20,6	6	6,99	11,9	5,8	20	7	23,4	16	27	6	35,64
K0641.02106025	20,6	6	6,99	11,9	5,8	25	7	23,4	16	32	6	35,64
K0641.02106030	20,6	6	6,99	11,9	5,8	30	7	23,4	16	37	6	35,64
K0641.02106035	20,6	6	6,99	11,9	5,8	35	7	23,4	16	42	6	35,64
K0641.02106040	20,6	6	6,99	11,9	5,8	40	7	23,4	16	47	6	35,64
K0641.02106050	20,6	6	6,99	11,9	5,8	50	7	23,4	16	57	6	35,64
K0641.02106060	20,6	6	6,99	11,9	5,8	60	7	23,4	16	67	6	35,64
K0641.02106070	20,6	6	6,99	11,9	5,8	70	7	23,4	16	77	6	35,64
K0641.02106080	20,6	6	6,99	11,9	5,8	80	7	23,4	16	87	6	35,64
K0641.02108010	20,6	8	9,42	11,9	5,8	10	8	23,4	16	18	8	63,8
K0641.02108015	20,6	8	9,42	11,9	5,8	15	8	23,4	16	23	8	63,8
K0641.02108020	20,6	8	9,42	11,9	5,8	20	8	23,4	16	28	8	63,8
K0641.02108025	20,6	8	9,42	11,9	5,8	25	8	23,4	16	33	8	63,8
K0641.02108030	20,6	8	9,42	11,9	5,8	30	8	23,4	16	38	8	63,8
K0641.02108035	20,6	8	9,42	11,9	5,8	35	8	23,4	16	43	8	63,8
K0641.02108040	20,6	8	9,42	11,9	5,8	40	8	23,4	16	48	8	63,8
K0641.02108050	20,6	8	9,42	11,9	5,8	50	8	23,4	16	58	8	63,8
K0641.02108060	20,6	8	9,42	11,9	5,8	60	8	23,4	16	68	8	63,8
K0641.02108070	20,6	8	9,42	11,9	5,8	70	8	23,4	16	78	8	63,8
K0641.02108080	20,6	8	9,42	11,9	5,8	80	8	23,4	16	88	8	63,8
K0641.02510015	25,4	10	11,86	14,2	7,4	15	9	25,7	17,8	24	10	100,1
K0641.02510020	25,4	10	11,86	14,2	7,4	20	9	25,7	17,8	29	10	100,1
K0641.02510025	25,4	10	11,86	14,2	7,4	25	9	25,7	17,8	34	10	100,1
K0641.02510030	25,4	10	11,86	14,2	7,4	30	9	25,7	17,8	39	10	100,1
K0641.02510035	25,4	10	11,86	14,2	7,4	35	9	25,7	17,8	44	10	100,1
K0641.02510040	25,4	10	11,86	14,2	7,4	40	9	25,7	17,8	49	10	100,1
K0641.02510050	25,4	10	11,86	14,2	7,4	50	9	25,7	17,8	59	10	100,1

스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀

품목 요약

주문 번호	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K0641.02510060	25,4	10	11,86	14,2	7,4	60	9	25,7	17,8	69	10	100,1
K0641.02510070	25,4	10	11,86	14,2	7,4	70	9	25,7	17,8	79	10	100,1
K0641.02510080	25,4	10	11,86	14,2	7,4	80	9	25,7	17,8	89	10	100,1
K0641.02510090	25,4	10	11,86	14,2	7,4	90	9	25,7	17,8	99	10	100,1
K0641.02510100	25,4	10	11,86	14,2	7,4	100	9	25,7	17,8	109	10	100,1
K0641.03512020	34,7	12	14,45	18,3	10,7	20	10	32,3	21,6	30	12	144,06
K0641.03512025	34,7	12	14,45	18,3	10,7	25	10	32,3	21,6	35	12	144,06
K0641.03512030	34,7	12	14,45	18,3	10,7	30	10	32,3	21,6	40	12	144,06
K0641.03512035	34,7	12	14,45	18,3	10,7	35	10	32,3	21,6	45	12	144,06
K0641.03512040	34,7	12	14,45	18,3	10,7	40	10	32,3	21,6	50	12	144,06
K0641.03512050	34,7	12	14,45	18,3	10,7	50	10	32,3	21,6	60	12	144,06
K0641.03512060	34,7	12	14,45	18,3	10,7	60	10	32,3	21,6	70	12	144,06
K0641.03512070	34,7	12	14,45	18,3	10,7	70	10	32,3	21,6	80	12	144,06
K0641.03512080	34,7	12	14,45	18,3	10,7	80	10	32,3	21,6	90	12	144,06
K0641.03512090	34,7	12	14,45	18,3	10,7	90	10	32,3	21,6	100	12	144,06
K0641.03512100	34,7	12	14,45	18,3	10,7	100	10	32,3	21,6	110	12	144,06