

T형 튜브 커넥터 플라스틱

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성.

소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

표면 마무리:

검정색.

소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.

정보:

원형 튜브의 기본 크기는

Ø18 mm ~ Ø30 mm임.



작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 조립을 선택해야 하면 K0492 리덕싱 슬리브를 사용하여 해당되는 것을 조절할 수 있음.

요청 시:

고정용 플라스틱 클램프 레버.

액세서리:

- 리덕싱 슬리브 K0492
- 원형 및 사각 튜브 K0493




T형 튜브 커넥터 플라스틱

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

T형 튜브 커넥터, 플라스틱

주문 번호	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	P	R	S
K0475.1818	18	18	30,5	25	30	34	25	55,5	64,5	43	21	49,5	M6x18
K0475.3030	30	30	45	40	45	52,5	40	85	97,5	65	28,5	75,5	M8x25

