

## 앵글형 튜브 커넥터 알루미늄

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

알루미늄 캐스팅.  
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.

##### 표면 마무리:


소프트 연마.  
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.

##### 요청 시:

고정용 클램프 레버 및 직경.


##### 액세서리:

원형 및 사각 튜브 K0493




앵글형 튜브 커넥터 알루미늄

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

앵글형 튜브 커넥터, 알루미늄

## 앵글형 튜브 커넥터 알루미늄

### 품목 요약

주문 번호	A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	P	R	S	T
<b>K0476.530</b>	30,1	30,1	30,1	40	45	40	38	51	80	60	53	25	49	M8x25	M8x15
<b>K0476.540</b>	40,15	40,15	40,15	56	60	56	58	71	116	88	73	35	70	M10x30	M8x10
<b>K0476.550</b>	50,22	50,22	50,22	66	70	66	70	78	136	108	80	40	90	M10x35	M10x15