

## 플랜지 튜브 커넥터 플라스틱

### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

열가소성.

소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

#### 표면 마무리:

검정색.

소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.

#### 정보:

원형 튜브의 기본 크기는

Ø18 mm ~ Ø30 mm임.

작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 조립을 선택해야 하면 K0492 리덕싱 슬리브를 사용하여 해당되는 것을 조절할 수 있음.



#### 요청 시:

고정용 플라스틱 클램프 레버.

#### 액세서리:

- 리덕싱 슬리브 K0492

- 원형 및 사각 튜브 K0493




## 플랜지 튜브 커넥터 플라스틱

### 품목 설명/제품 이미지



### 도면



### 품목 요약

## 플랜지 튜브 커넥터 플라스틱

## 품목 요약

## 플랜지 튜브 커넥터, 플라스틱

| 주문 번호    | A  | B   | C  | D  | E  | F    | G  | H  | K    | L    | M  | N | P    | S     |
|----------|----|-----|----|----|----|------|----|----|------|------|----|---|------|-------|
| K0479.18 | 18 | 5,3 | 18 | 25 | 30 | 30,5 | 35 | 40 | 32   | 39,5 | 50 | 5 | 21   | M6x18 |
| K0479.30 | 30 | 6,5 | 30 | 40 | 45 | 50   | 50 | 60 | 51,5 | 62,5 | 80 | 8 | 28,5 | M8x25 |