


리니어 유닛, 사다리꼴 나사 스프indel, 스틸, 슬라이딩 베어링 또는 볼 베어링

품목 설명/제품 이미지



설명

재질, 표면 마무리:

정밀 튜브 DIN EN 10305,
스테인레스 스틸 1.4301.
타입 E 18 스틸 아연 도금.
사다리꼴 나사 스틸, 우나사, 롤링.

정보:

중간 속도 범위, 셀프 로킹.


요청 시:

좌나사, 스테인레스 스틸 버전, 2 드라이브 핀,
스트로크 또는 핸드 휠.


액세서리:

- 가이드 K0496, K0497, K0498, K0499
- 튜브 연결 시스템 클램핑 부품

도면



리니어 유닛
K0495.18...



품목 요약

리니어 유닛, 사다리꼴 나사 스프indel, 스틸, 슬라이딩 베어링 또는 볼 베어링

리니어 유닛, 사다리꼴 나사 스프indel, 스틸, 슬라이딩 베어링 또는 볼 베어링

품목 요약

주문 번호	모델 1	타입 E	스핀들	L	스트로크 S	B	D1	J	L1	L2	M	P1 미끄럼 키 DIN 6885	V1
K0495.300001X300	슬라이딩 베어링 있음	30	Tr 14x3	300	100	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.300001X500	슬라이딩 베어링 있음	30	Tr 14x3	500	300	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.300001X800	슬라이딩 베어링 있음	30	Tr 14x3	800	600	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.400001X300	슬라이딩 베어링 있음	40	Tr 20x4	300	91	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400001X500	슬라이딩 베어링 있음	40	Tr 20x4	500	291	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400001X800	슬라이딩 베어링 있음	40	Tr 20x4	800	591	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400001X1000	슬라이딩 베어링 있음	40	Tr 20x4	1000	791	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500001X500	슬라이딩 베어링 있음	50	Tr 20x4	500	265	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500001X800	슬라이딩 베어링 있음	50	Tr 20x4	800	565	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500001X1000	슬라이딩 베어링 있음	50	Tr 20x4	1000	765	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.180101X300	볼 베어링 있음	18	Tr 10x2	300	145	18	6 h9	24	17	77,5	18	2 x 2 x 12	M3x5
K0495.180101X500	볼 베어링 있음	18	Tr 10x2	500	345	18	6 h9	24	17	77,5	18	2 x 2 x 12	M3x5
K0495.300101X300	볼 베어링 있음	30	Tr 14x3	300	100	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.300101X500	볼 베어링 있음	30	Tr 14x3	500	300	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.300101X800	볼 베어링 있음	30	Tr 14x3	800	600	30	8 h8	38	26	100	28	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.400101X300	볼 베어링 있음	40	Tr 20x4	300	91	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400101X500	볼 베어링 있음	40	Tr 20x4	500	291	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400101X800	볼 베어링 있음	40	Tr 20x4	800	591	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.400101X1000	볼 베어링 있음	40	Tr 20x4	1000	791	40	12 h8	55	38	104,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500101X500	볼 베어링 있음	50	Tr 20x4	500	265	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500101X800	볼 베어링 있음	50	Tr 20x4	800	565	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.500101X1000	볼 베어링 있음	50	Tr 20x4	1000	765	50	12 h8	63	38	117,5	44	4 x 4 x 32	M6x10