

플랜지 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 캐스팅. 소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

표면 마무리:

검정색, 분말 코팅.

소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.


정보:

*긴 홀.

요청 시:

고정용 클램핑 레버.

도면



품목 요약

플랜지 튜브 커넥터, 알루미늄, 리니어 유닛용

플랜지 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용

품목 요약

주문 번호	타입 E	A	B	C	D	M1	M2	M3	M4	M5	V1
K0498.18	18	37	42,5	50	5,5 (2x)	18	-	40	-	-	M6x16
K0498.30	30	55	63	78	6,5* (2x)	30	-	60	-	53	M8x25
K0498.40	40	80	87	105	8,5* (4x)	42	52	82	60	80	M10x30
K0498.50	50	92	100	130	10,5* (4x)	50	60	100	62	98	M10x35