

풋 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 캐스팅. 소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

표면 마무리:


검정색, 분말 코팅.

소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.

요청 시:

고정용 클램핑 레버.

도면



품목 요약

풋 튜브 커넥터, 알루미늄, 리니어 유닛용

풋 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용

품목 요약

주문 번호	장착 홀 모양	타입 E	B	C	D	L	M1	M2	M3	M4	V1
K0499.18	1	18	42	42	5,5	37	28	28	30	30	M6x20
K0499.30	2	30	60	60	6,5	50	40	42	42	45	M8x25
K0499.40	1	40	90	90	8,5	70	60	60	64	64	M10x30
K0499.50	1	50	105	105	10,5	85	74	74	80	80	M10x35