

회전 볼 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

볼 듀로플라스틱 PF 31.

부시와 볼트 스틸 또는 스테인레스 1.4305.


표면 마무리:

볼, 검정색, 광택.

스틸, 청색, 피막 처리

스테인레스 스틸, 블랭크.

도면



품목 요약

내부 나사가 있는 회전식 볼 핸들

주문 번호	구성품 재질	B	D	D1	D2	H	H1	H2	L	SW1	SW2	T
K0726.060	스틸	5	M6	25	10	22,5	15	5	-	8	-	12,5
K0726.080	스틸	6	M8	32	13	29,5	19	6	-	10	-	15
K0726.100	스틸	8	M10	40	16	37	24	8	-	13	-	19
K0726.120	스틸	10	M12	50	20	47	31	12	-	17	-	21,5
K0726.1060	스테인리스 스틸	5	M6	25	10	22,5	15	5	-	8	-	12,5
K0726.1080	스테인리스 스틸	6	M8	32	13	29,5	19	6	-	10	-	15
K0726.1100	스테인리스 스틸	8	M10	40	16	37	24	8	-	13	-	19
K0726.1120	스테인리스 스틸	10	M12	50	20	47	31	12	-	17	-	21,5
K0726.061	스틸	5	M6	25	10	22,5	15	5	11	8	3	-
K0726.081	스틸	6	M8	32	13	29,5	19	6	13	10	4	-
K0726.101	스틸	8	M10	40	16	37	24	8	14	13	5	-
K0726.121	스틸	10	M12	50	20	47	31	12	21	17	6	-
K0726.1061	스테인리스 스틸	5	M6	25	10	22,5	15	5	11	8	3	-
K0726.1081	스테인리스 스틸	6	M8	32	13	29,5	19	6	13	10	4	-
K0726.1101	스테인리스 스틸	8	M10	40	16	37	24	8	14	13	5	-
K0726.1121	스테인리스 스틸	10	M12	50	20	47	31	12	21	17	6	-

