

회전식 래치 왕 노브

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

하우징 및 너트, 아연 다이캐스팅.
스핀들, 플라스틱 PA6 GF 30
가스킷, 고무.

표면 마무리:

하우징 및 너트, 크롬 도금.
토글, 검정색.

정보:

왕 노브 회전식 래치.
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.

물 및 먼지로부터 보호 IP65.

이 잠금형 회전식 래치는 언제나 2 개의
키와 함께 공급됨.
키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있음.
동일 키 닫기로 잠겨지면 같은 키로 열 수
있음(유로 키).

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.


*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니
다.

액세서리:

회전식 래치용 텅 스틸 K0523.

회전식 래치 윙 노브

도면



품목 요약

윙 노브 회전식 래치

주문 번호	액추에이션	H	SW
K0525.1183	윙그립	18,5	27
K0525.2183	잠금형 노브	18,5	27