

이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6307

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
검정 산화.

정보:
고정식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트의 경우에는 클램핑 나사가 압입되어 있습니다.

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	D1	D2	D3	L1	L2	L3
K0755.210	이동식 스프링들	M10	18	8	20	60	80
K0755.212	이동식 스프링들	M12	20	10	25	70	100
K0755.216	이동식 스프링들	M16	24	13	35	85	120
K0755.220	이동식 스프링들	M20	30	16	40	95	140

