

팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 C, 블라인드 홀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4308.


표면 마무리:

연마 및 광택 또는 블라스팅.

요청 시:

스테인레스 스틸 수나사 별 모양 그립.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	표면 기본 품체	D	D1	D2	H	H3	T	T1
K0146.3032062	C	광택처리	6	32	12	21	10	12	15
K0146.3040082	C	광택처리	8	40	14	26	14	15	18
K0146.3050102	C	광택처리	10	50	18	34	20	18	21
K0146.3063122	C	광택처리	12	63	20	42	25	22	25
K0146.3032063	C	블라스팅 처리	6	32	12	21	10	12	15
K0146.3040083	C	블라스팅 처리	8	40	14	26	14	15	18
K0146.3050103	C	블라스팅 처리	10	50	18	34	20	18	21
K0146.3063123	C	블라스팅 처리	12	63	20	42	25	22	25