

**토글 로케이터, 조절형, O링 과 육각 소켓, 타입 F, 스틸 볼 플랫형,
세레이션 있음**
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

단강 몸체.
볼 톨 스틸.

표면 마무리:

몸체 열처리. 볼 경화, 검정 산화 처리.

정보:



토글 로케이터는 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.

볼 회전 안전.

장점:

내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
육각 소켓은 관통 홀에서 쉬운 조절과 위치 지정을 가능하게 함.

도면



**토글 로케이터, 조절형, O링 과 육각 소켓, 타입 F, 스틸 볼 플랫폼,
세레이션 있음**
품목 요약

주문 번호	타입	B	D2	D3	H1	SW1	볼-Ø	부하 max. kN (정적 부하)
K0290.312X025	F	25	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.312X035	F	35	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.312X050	F	50	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.316X025	F	25	M16	8,5	1,5	8	10	23
K0290.316X035	F	35	M16	8,5	1,5	8	10	23
K0290.316X050	F	50	M16	8,5	1,5	8	10	23