

2개의 나사로 고정된 폴딩 가능한 알루미늄 오목 핸들

품목 설명/제품 이미지

19"



설명

재질:

알루미늄 프로파일 그립 트레이와 폴랩 그립.
엔드 캡 폴리아미드.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.

표면 마무리:

그립 트레이와 폴랩 그립 유리 블라스팅, 광택,
검정색 또는 자연색 산화 처리.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.

정보:

폴랩 그립 타입 B는 대안으로 외부로부터 2개의 접시 머리 나사로 고정할 수 있습니다.

두 개의 M4 스크류용 십자형 슬롯으로 접지 연결이 가능하므로 조립 부품의 추가 부착을 돕기 위해 사용될 수 있습니다.


조립:

아래에 있는 고무 재질을 이동한 다음 두 개의 그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래 테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음 하우징 벽에 지탱함.

디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을 위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리 나사로 고정함.

2개의 나사로 고정된 폴딩 가능한 알루미늄 오목 핸들

도면



품목 요약

프로파일 - 폴딩 그림

주문 번호	본체 색상	타입	버전 2	H	L	L1	T	마운팅 홀	하중 N
K0239.10021	검정	B	나사로 연결 가능한	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11821	검정	B	나사로 연결 가능한	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16721	검정	B	나사로 연결 가능한	90	167	182	19,5	174 x 73	500
K0239.10023	베이지	B	나사로 연결 가능한	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11823	베이지	B	나사로 연결 가능한	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16723	베이지	B	나사로 연결 가능한	90	167	182	19,5	174 x 73	500

2개의 나사로 고정된 폴딩 가능한 알루미늄 오목 핸들

품목 요약
