2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 전환가능 그립

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
핸드휠, 강화 및 안정화처리된 폴리아미드.
중간 마개, 폴리아미드.
관동 소켓 및 원통형 그립용 나사 인써트, 스틸.

표면 마무리:
핸드휠, 오일 및 그리스에 강함, 검정색(RAL 9011), 반광택.
중간 마개, 회색(RAL 7035).
젖힐 수 있는 원형 그립용 관동 소켓 및 나사 인써트, 검정 산화 마무리.

요청 시:
다른 마개 색상
특수 버전

도면



DIN 6885-1



품목 요약

2 스포크 핸드 휠, 플라스틱, 전환가능 그립

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 전환가능 그립

품목 요약

주문 번호	모델 1	D1	D2	D3	D4	A	H	L	L1	L2	L3	L4	B3	T
K0725.6130X12	로케이팅홀 슬롯없	129	12H7	32	20	51	29	111	20	59	52	53	-	-
K0725.6130X14	로케이팅홀 슬롯없	129	14H7	32	20	51	29	111	20	59	52	53	-	-
K0725.6160X14	로케이팅홀 슬롯없	159	14H7	40	25	65	31	126	24	71	55	59	-	-
K0725.6160X16	로케이팅홀 슬롯없	159	16H7	40	25	65	31	126	24	71	55	59	-	-
K0725.6200X16	로케이팅홀 슬롯없	200	16H7	54,5	27	80	33	160	28	91	69	69	-	-
K0725.6200X20	로케이팅홀 슬롯없	200	20H7	54,5	27	80	33	160	28	91	69	69	-	-
K0725.6345X20	로케이팅홀 슬롯없	346	20H7	67,5	27	148	43,5	144	32	91	80	80	-	-
K0725.7130X12	로케이팅홀 슬롯있	129	12H7	32	20	51	29	111	20	59	52	53	4	13,8
K0725.7130X14	로케이팅홀 슬롯있	129	14H7	32	20	51	29	111	20	59	52	53	5	16,3
K0725.7160X14	로케이팅홀 슬롯있	159	14H7	40	25	65	31	126	24	71	55	59	5	16,3
K0725.7160X16	로케이팅홀 슬롯있	159	16H7	40	25	65	31	126	24	71	55	59	5	18,3
K0725.7200X16	로케이팅홀 슬롯있	200	16H7	54,5	27	80	33	160	28	91	69	69	5	18,3
K0725.7200X20	로케이팅홀 슬롯있	200	20H7	54,5	27	80	33	160	28	91	69	69	6	22,8
K0725.7345X20	로케이팅홀 슬롯있	346	20H7	67,5	27	148	43,5	144	32	91	80	80	6	22,8

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG