

리미트 볼트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


하우징, 아연 다이캐스트, 플라스틱 코팅.
축, 스틸.
와셔, 플라스틱.
고정 링, 스틸 스프링.
카운터 싱크 나사, 스틸, 경도 등급 8.8.

표면 마무리:

하우징, 검정색 또는 빨강. 축, 스틸, 청색 피막처리.
고정 링, 접시 머리 나사, 검정색.


정보:

정지점 매 90° 간격.




리미트 볼트

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

리미트 볼트

주문 번호	본체 색상	표면 마무리	L	D1
K0271.140061	검정	암나사	40	M6
K0271.140062	빨강	암나사	40	M6
K0271.140061X10	검정	수나사	40	M6
K0271.140062X10	빨강	수나사	40	M6

K0271

리미트 볼트



품목 요약
