

**클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순
오렌지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리**
품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버,
스틸 부품, 검정 산화 처리

정보:

스탠다드 색상:
오렌지색 RAL 2004.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.


요청 시:

기타 외부 나사, 나사 길이, 색상 및 특수 설계 사양
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공
급 가능

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순 오렌지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
도면



품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L	
K0737.2062X15	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2062X20	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2062X25	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2062X30	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2062X35	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2062X40	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.2062X45	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2062X50	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.2062X55	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2062X60	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M6	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.2082X15	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2082X20	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2082X25	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2082X30	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2082X35	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2082X40	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.2082X45	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2082X50	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
K0737.2082X55	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2082X60	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M8	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.2102X15	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
K0737.2102X20	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
K0737.2102X25	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
K0737.2102X30	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
K0737.2102X35	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
K0737.2102X40	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
K0737.2102X45	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
K0737.2102X50	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50

**클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순
오렌지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리**
품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L	
K0737.2102X55	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
K0737.2102X60	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	2	M10	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
K0737.3082X15	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.3082X20	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.3082X25	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.3082X30	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.3082X35	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.3082X40	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.3082X45	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.3082X50	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.3082X55	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.3082X60	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M8	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
K0737.3102X15	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
K0737.3102X20	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
K0737.3102X25	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
K0737.3102X30	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
K0737.3102X35	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
K0737.3102X40	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
K0737.3102X45	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
K0737.3102X50	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
K0737.3102X55	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
K0737.3102X60	푸어 오렌지	RAL 2004	플라스틱 코팅	3	M10	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60