

2 스포크 핸드 휠 플라스틱

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

핸드 휠, 강화 및 안정화처리된 폴리아미드.
 중간 마개, 폴리아미드.
 관통 소켓, 스틸.


표면 마무리:

핸드 휠, 오일 및 그리스에 강함, 검정색(RAL 9011), 반광택.
 중간 마개, 회색(RAL 7035).
 관통 소켓, 검정 산화 마무리.

요청 시:

다른 마개 색상
 특수 버전

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	D1	D2	D3	H	H2	L1	L3	B3	T
K0725.0080X08	로케이팅홀 슬롯없	80	8H7	24,5	20	16	20	34	-	-
K0725.0080X10	로케이팅홀 슬롯없	80	10H7	24,5	20	16	20	34	-	-
K0725.0100X10	로케이팅홀 슬롯없	99	10H7	28	25,5	20	24	42	-	-
K0725.0100X12	로케이팅홀 슬롯없	99	12H7	28	25,5	20	24	42	-	-
K0725.0130X12	로케이팅홀 슬롯없	129	12H7	32	30	21	24	50	-	-
K0725.0130X14	로케이팅홀 슬롯없	129	14H7	32	30	21	24	50	-	-
K0725.0160X14	로케이팅홀 슬롯없	159	14H7	40	33	22	32	57	-	-
K0725.0160X16	로케이팅홀 슬롯없	159	16H7	40	33	22	32	57	-	-
K0725.0200X16	로케이팅홀 슬롯없	198	16H7	51	31	17,5	32	60	-	-
K0725.0200X20	로케이팅홀 슬롯없	198	20H7	51	31	17,5	32	60	-	-
K0725.0250X20	로케이팅홀 슬롯없	252	20H7	55,5	39,5	24	36	71	-	-
K0725.0250X24	로케이팅홀 슬롯없	252	24H7	55,5	39,5	24	36	71	-	-
K0725.0345X20	로케이팅홀 슬롯없	346	20H7	67,5	42	24	32	79	-	-
K0725.1080X08	로케이팅홀 슬롯있	80	8H7	24,5	20	16	20	34	2	9
K0725.1080X10	로케이팅홀 슬롯있	80	10H7	24,5	20	16	20	34	3	11,4
K0725.1100X10	로케이팅홀 슬롯있	99	10H7	28	25,5	20	24	42	3	11,4
K0725.1100X12	로케이팅홀 슬롯있	99	12H7	28	25,5	20	24	42	4	13,8

2 스포크 핸드 휠 플라스틱

품목 요약

주문 번호	모델 1	D1	D2	D3	H	H2	L1	L3	B3	T
K0725.1130X12	로케이팅홀 슬롯있	129	12H7	32	30	21	24	50	4	13,8
K0725.1130X14	로케이팅홀 슬롯있	129	14H7	32	30	21	24	50	5	16,3
K0725.1160X14	로케이팅홀 슬롯있	159	14H7	40	33	22	32	57	5	16,3
K0725.1160X16	로케이팅홀 슬롯있	159	16H7	40	33	22	32	57	5	18,3
K0725.1200X16	로케이팅홀 슬롯있	198	16H7	51	31	17,5	32	60	5	18,3
K0725.1200X20	로케이팅홀 슬롯있	198	20H7	51	31	17,5	32	60	6	22,8
K0725.1250X20	로케이팅홀 슬롯있	252	20H7	55,5	39,5	24	36	71	6	22,8
K0725.1250X24	로케이팅홀 슬롯있	252	24H7	55,5	39,5	24	36	71	8	27,3
K0725.1345X20	로케이팅홀 슬롯있	346	20H7	67,5	42	24	32	79	6	22,8