

안전 장치 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스피들, 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸
폴리아미드 그립 .
잠금 해제 브라켓 TPE.

표면 마무리:

자연적 마무리.
그립 색상: 파란색, 검정색 또는 빨간색

정보:


정비가 필요 없는 높은 품질의 조인트 부상.
열거나 닫을 때 지속적이고 일정한 힘 사용.
최적합 상태의 안정성은 U-프로필 원추형 클램핑 암으로 구현됨. 자동 안전 장치 장착되 내장형 로킹 바 포함.

요청 시:

기타 핸들 색상


액세서리:

K0106
K0384
K0390
K0392
K0667



안전 장치 킥 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스피들, 스테인레스 스틸

도면



품목 요약

안전 장치 킥 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스피들, 스테인레스 스틸

주문 번호	구성품 색상	장착 홀 모양	홀딩압의 개구 각도	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N
K0660.106101	군청색 RAL 5002	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0660.108101	군청색 RAL 5002	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0660.106100	검회색 RAL 7021	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0660.108100	검회색 RAL 7021	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0660.106103	신호등 빨강 RAL 3020	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0660.108103	신호등 빨강 RAL 3020	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400

주문 번호	구성품 색상	M	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	D	H	H1	L	L1
K0660.106101	군청색 RAL 5002	M6x35	26	39	6,5	28	39	17,5	12,5	23	2,5	53,4	25,4	5,5	63,7	59,6	193,3	60,5
K0660.108101	군청색 RAL 5002	M8x45	26	44	9	31	45	21	16	24	2,5	51,1	32,2	6,2	73,9	70,1	230,4	74,9
K0660.106100	검회색 RAL 7021	M6x35	26	39	6,5	28	39	17,5	12,5	23	2,5	53,4	25,4	5,5	63,7	59,6	193,3	60,5
K0660.108100	검회색 RAL 7021	M8x45	26	44	9	31	45	21	16	24	2,5	51,1	32,2	6,2	73,9	70,1	230,4	74,9
K0660.106103	신호등 빨강 RAL 3020	M6x35	26	39	6,5	28	39	17,5	12,5	23	2,5	53,4	25,4	5,5	63,7	59,6	193,3	60,5
K0660.108103	신호등 빨강 RAL 3020	M8x45	26	44	9	31	45	21	16	24	2,5	51,1	32,2	6,2	73,9	70,1	230,4	74,9