


1/4 회전 클램프 잠금용 클램핑 플레이트

품목 설명/제품 이미지



설명

표면 마무리:

니켈 플레이트 또는 자연적 마무리 하우징

정보:

고정 나사 M2 또는 M3가 함께 제공됩니다.
두께가 10mm 이상인 플레이트용 B형 조립방식





도면 설명:

- 1) 플레이트
- 2) 회전식 클램핑 래치
- 3) 짧은 로케이팅
- 4) 너트

도면

②

매립형 클램핑 플레이트
적용 플레이트 두께 >10mm



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	버전 2	D	D1	D2	D4	H	H1	D3 스크류 DIN 912	D5	D6	L	L1
K1062.501	B	스틸	오목한	5	14	25	21	9	4,5	M2	14	26	5	4
K1062.801	B	스틸	오목한	8	20	32	26	11	5,5	M3	20	33	6	5
K1062.1501	B	스테인레스 스틸	오목한	5	14	25	21	9	4,5	M2	14	26	5	4
K1062.1801	B	스테인레스 스틸	오목한	8	20	32	26	11	5,5	M3	20	33	6	5

1/4 회전 클램프 잠금용 클램핑 플레이트

품목 요약
