

트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시

품목 설명/제품 이미지



설명



재질:
 스틸 하우징 및 로킹 엘리먼트.
 스테인레스 스틸 볼 및 스프링.

표면 마무리:
 니켈 도금 하우징 및 로킹 엘리먼트.
 정련된 볼.

정보:
 부시 안에 있는 3개의 볼이 표기된 클램핑력으로 로크 핀을 고정합니다.
 부시의 하단부를 돌려 해당 엘리먼트를 잠금 해제하거나 열 수 있습니다.
 조립 방식 1: 디스크 두께 최소 6mm
 조립 방식 2: 디스크 두께 최대 10mm
 조립 방식 3: 디스크 두께 > 10mm
 조립 방식 4: 블라인드 홀.



요청 시:
 적합한 너트.

액세서리:
 로크 핀 K1067.



트위스트 잠금 기능 볼록 부시

도면



제품 사양

트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시**품목 요약****트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시**

주문 번호	클램핑력 N	전단 강도 kN	추출력 F kN	온도 저항
K1066.71	7	1,8	1,8	≤180 °C
K1066.151	15	1,8	1,8	≤180 °C