


회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401, 토글 작동 및 잠금형

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

윙 노브가 있는 회전식 래치. 90° 닫힘 경로에서 좌우로 사용 가능. 회전식 래치는 사전에 장착할 수 있습니다. 표준 스테인레스 스틸 너트와 함께 공급. 잠금형 회전식 래치는 2개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘 상태)에서 뺄 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다 (클로징 1333).

원하는 버전의 텅은 별도로 주문하십시오. 모든 텅은 이 하우징과 결합 가능합니다.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.


액세서리:

회전식 래치용 텅 스테인레스 스틸 K1114.

회전식 래치용 키 K1511.

회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401, 토글 작동 및 잠금형

도면



품목 요약

회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401, 토글 작동 및 잠금형

주문 번호	액추에이션	H	SW
K1108.1186	윙그립	18	27
K1108.2186	잠금형 노브	18	27